

品番 : EA841BK

品名 : 405mm 高速切断機




販売価格	93,100円(税抜) / 102,410円(税込)		
カタログ価格	93,100円(税抜) / 102,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CC16
電源	AC100V・1450W	刃径	405mm
穴径	25.4mm	回転数	3100rpm
切断能力	90°: 丸棒φ65mm、丸パイプφ140mm 45°: 丸棒φ45mm、丸パイプφ100mm	コード長	4m
サイズ	506×282×686(H)mm	重量	23.0kg
スピンドルロック機構、ワンタッチバイス式			
付属品	φ405切断砥石、切くず飛散防止カバー	替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-5、 ストップカーボン: EA813HH-15

代替品

	品番 コメント	EA841B-4A φ355mm キョウテラ
---	------------	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.