

品番 : EA841XD-1A

品名 : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー



販売価格	96,800円(税抜)／106,480円(税込)		
カタログ価格	96,800円(税抜)／106,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB18DBL(S)(LXPK)
切断能力	丸パイプ: φ 83mm 角パイプ: 80×80mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)
充電時間	18V: 約25分	鋸刃周速	1.3~3.2m/s
サイズ	173×413×266(H) mm	バンドソーサイズ	900×12.5×0.5mm
重量	3.5kg	付属品	バッテリー 急速充電器(冷却機能付) 帯のこ1本(18山/インチ) ケース サイドハンドル 六角棒スパナ(4mm) 電池カバー

作業性に優れた最適バランス設計

最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。

最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。

オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減

騒音を抑えるとともに電力消費を低減

無段变速(80~195m/min)

無段变速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。

高輝度LEDライト

暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。

簡単帯の交換

帯の張りも楽に行えます。

ガイドプレートの出張り量調整

切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。

高さ調整範囲:20~45mm

18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える

電子制御、ライト、無段変速機能付

代替品



品番 EA841XD-1B
コメント 変更点:バッテリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.