

品番：EA841XD-1B

品名：DC14.4V/18V [充電式] バンドソー



販売価格	101,600円(税抜) / 111,760円(税込)		
カタログ価格	101,600円(税抜) / 111,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB18DBL(S)(LXPKZ)
切断能力	丸パイプ: φ83mm 角パイプ: 80×80mm	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
鋸刃周速	80~195m/分	バンドソーサイズ	900×12.5×0.5mm
サイズ	173×413×266(H)mm	重量	3.5kg
付属品	バッテリー(36V/18Vマルチボルト蓄電池)、急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー	充電時間	18V: 約25分
一充電当たりの作業量	約48カット配管用鋼管(SGP40A) ※切断荷重: 製品質量 ※帯のこ周速: 最高速度		

クラス最大 φ83mmの材料を切断可能(2015年3月現在)

クラス最速の切断速度10秒/カット(2015年3月現在)

クラス最速の帯のこ周速195m/分(2015年3月現在)

クラス最軽量の3.5kg(2015年3月現在)

電子制御、ライト、無段変速機能付

電池残量表示付(本体・バッテリー)

18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える

オートモード搭載により、無負荷時の帯の回転速度を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.