

品番：EA841XD-2A

品名：DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)



販売価格	134,600円(税抜) / 148,060円(税込)		
カタログ価格	134,600円(税抜) / 148,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CB3612DA(XPZ)
切断能力	丸パイプ: φ120mm 角パイプ: 127×120mm	鋸刃	1130(L)×12.5(W)×0.5(T)mm
鋸刃周速	1.0~3.2m/s(60~195m/分)	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間	実用充電: 約19分 フル充電: 約25分	サイズ	500(W)×139(D)×309(H)mm
重量	7.2kg(バッテリー装着時)	モーター	DCブラシレスモーター
付属品	バッテリー、急速充電器、帯のこ(ハイス18山/インチ)、樹脂ケース、スイッチホルダ、電池カバー	LEDライト	白色LED

ブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で圧倒的な切断スピード。

2アクションスイッチ、過負荷保護機能、ソフトスタート

無段変速により切断材料に合わせた周速設定が可能。帯のこ寿命の向上や、ステンレス鋼管の切断にも対応しています。

スタンド使用時は専用のスイッチでON/OFFが切替えられます。

ダスタプレート: 内部への切粉侵入を低減します。

フック、LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.