

品番：EA841XG-17

品名：ロータリーバンドソー



販売価格	186,200円(税抜) / 204,820円(税込)		
カタログ価格	186,200円(税抜) / 204,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0828ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB13FB
電源	AC100V	消費電力	340W
電流	3.5A	切断能力	切断角度直角:丸パイプφ123mm、 角パイプ 105×105mm 切断角度45°:丸パイプφ50mm、 角パイプ 50×50mm
鋸刃サイズ	12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm	鋸刃周速	0.4~1.3m/s (25~80m/分)
コード長	2心・2.5m	本体サイズ	603×289×324(H)mm
重量	18kg	付属品	帯のごNo.2(合金18山/インチ)、 8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、 コンターテーブル、スライドカバー
替カーボンブラシ	標準:EA813HH-4、ストップカーボン: EA813HH-14	用途	丸パイプ、角パイプの切断用

操作しやすい前面操作パネル採用

二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付

現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ


切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。

直角～45°までの切断が可能

4段階荷重切替機構

LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載

代替品

	<p><b>品番</b> EA841XG-11</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認下さい。</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.