


品番：EA841XG-18

品名：AC100V/360W ロータリーバンドソー



販売価格	367,100円(税抜) / 403,810円(税込)		
カタログ価格	367,100円(税抜) / 403,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0828ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB18FE
切断能力	切断角度0°時:丸パイプφ180mm・角パイプ・φ150mm・丸棒φ80mm 切断角度45°時:丸パイプφ115mm・角パイプ100mm・丸棒φ45mm	電源	AC100V・360W
鋸刃周速	37~100m/分	鋸刃	12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm
サイズ	935×400×455(H)mm	重量	41kg
コード長	3m	付属品	帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm

無段変速

保護カバー、平バイス付

3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。

二人での移動に便利なサイドハンドル付

帯のこ外れとスリップを防止するのこ車ラバー付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.