

品番：EA841XH-17

品名：1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 08:51現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0964ページ		



1	品名	1840x12.7mm/14/18T
2	品番	EA841XH-17
3	規格	1840x12.7mm/14/18T
4	材質	コバルトハイス(バイメタル構造)
5	特徴	1"毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。
6	適合機種	レッキス(バンドソー180)
7	適合材料	アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材
8	入数	5本
9	販売単位	袋
10	カタログページ	0964ページ
11	在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 08:51現在)
12	販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)
13	カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)
14	備考	※ご注文の際は、必ず品番と品名をご入力ください。
15	お問い合わせ先	ESCO Co., Ltd.
16	お問い合わせ先	〒595-8501 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号
17	お問い合わせ先	TEL: 06-6532-6226
18	お問い合わせ先	FAX: 06-6532-6227
19	お問い合わせ先	E-MAIL: info@esco.co.jp
20	お問い合わせ先	ホームページ: http://www.esco.co.jp

### 仕様

山数	14/18	幅	12.7mm
厚さ	0.64mm	長さ	1840mm
材質	コバルトハイス(バイメタル構造)	特長	1"毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。
適合素材	アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材	適合機種	レッキス(バンドソー180) 日立(CB18)
入数	5本		

#### 【タフツース(TUFF TOOTH)】

ステンレスのような特に硬い部材を切断するときの問題は刃の磨耗。

コンピュータ技術により、最も刃の欠けが起こりやすい部分に対し、非常に強靱な刃先を仕上ることを実現。従来の刃に比べ、より滑らかに、より速く切断することができ、耐久性も向上。

#### 【バイメタル構造】

刃先はM42コバルトハイス、胴部は特殊スプリング鋼。

耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

#### 【バリツース(VARI TOOTH)】

刃先がバリツース(インチごとに大小の刃がセット)構造なので、騒音・振動を抑え、しかも一刃当たりの負担が少なく長寿命です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

