


品番：EA843RA-32

品名：φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-5
商品名	レーザーターボ8X	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	12200rpm	外径	125mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm
セグメントタイプ			
チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化			
切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続			
熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性			
高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.