


品番：EA843RD-204A

品名：φ204x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/21 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SD-F8
商品名	SDプロテクトMark2	用途	コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
最大回転数	7500rpm	外径	204mm
刃厚	2.4mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
ウェーブタイプ			
基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板			
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止			
ダイヤ層(8mm)により寿命向上			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.