

品番 : EA843RN-12

品名 : φ125x2.2mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用)



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608615161
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.2
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	コンクリート 鉄筋コンクリート 気泡コンクリート 石積み 屋根タイル		

X-LOCKダイヤモンドホイール

振動を抑える刃のデザイン

最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃

鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に

## 代替品

	品番 EA843RN-12A コメント 変更点:パッケージ
--	----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.