

品番：EA843RN-12A

品名：φ125x2.4mm ダイヤモンドカッター-(セグメント/X-LOCK用)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608900670
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.4
穴径(mm)	22.23	刃高(mm)	12
最大回転数(rpm)	12,250	用途	鉄筋コンクリート+ブロック、瓦、レンガ等
X-LOCKダイヤモンドホイール X-LOCK対応ディスクグラインダー用			
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン			
鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.