

品番：EA843RN-12A

品名：φ125x2.4mm ダイヤモンドカッター-(セグメント/X-LOCK用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 11:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0975ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------|--------|----------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900670 |
| 外径(mm) | 125 | 刃厚(mm) | 2.4 |
| 穴径(mm) | 22.23 | 刃高(mm) | 12 |
| 最大回転数(rpm) | 12,250 | 用途 | 鉄筋コンクリート+ブロック、瓦、レンガ等 |
| X-LOCKダイヤモンドホイール X-LOCK対応ディスクグラインダー用 | | | |
| 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン | | | |
| 鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.