

品番：EA843RN-12A

品名：φ125x2.4mm ダイヤモンドカッター-(セグメント/X-LOCK用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 10:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0975ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |        |        |                      |
|---|--------|--------|----------------------|
| メーカー  | ボッシュ   | 型番     | 2608900670           |
| 外径(mm)                                      | 125    | 刃厚(mm) | 2.4                  |
| 穴径(mm)                                      | 22.23  | 刃高(mm) | 12                   |
| 最大回転数(rpm)                                  | 12,250 | 用途     | 鉄筋コンクリート+ブロック、瓦、レンガ等 |
| X-LOCKダイヤモンドホイール<br>X-LOCK対応ディスクグラインダー用     |        |        |                      |
| 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン |        |        |                      |
| 鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に                     |        |        |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.