

品番 : EA843RN-12A

品名 :  $\phi 125 \times 2.4 \text{mm}$  ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608900670
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.4
穴径(mm)	22.23	刃高(mm)	12
最大回転数(rpm)	12,250	用途	鉄筋コンクリート+ブロック、瓦、レンガ等

X-LOCKダイヤモンドホイール

X-LOCK対応ディスクグラインダー用

最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン

鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.