


品番：EA843RN-17

品名：φ125x1.8mm ダイヤモンドカッター-(波形/X-LOCK用)



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



#### 仕様


メーカー	ボッシュ	型番	2608615135
外径(mm)	125	刃厚(mm)	1.8
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	磁器タイル・花崗岩・大理石		

X-LOCKダイヤモンドホイール

最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。

ウェーブタイプ

#### 代替品

	品番 EA843RN-7 コメント リムタイプ
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.