

品番：EA843RN-22

品名：φ125x1.4mm ダイヤモンドカッター(波形/X-LOCK用)




販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608615132
外径(mm)	125	刃厚(mm)	1.4
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	ストーンウェア 大理石 天然石 グラナイト タイル セラミック		
X-LOCKダイヤモンドホイール			
1.4mm厚の波刃は、欠けの無い正確な切断に最適			
ウェーブタイプ			

代替品

	品番	EA843RN-7
	コメント	リムタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.