

品番：EA843XA-30

品名：305x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度M)



販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 22:26現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	0969ページ		

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	JCT305336M5
メーカー商品名	ジャンカット	用途	ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断
対応被削材	ステンレス・鋳鉄	外径	305mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
粒度	#36	硬度	M
最大回転数	4510rpm	最高使用周速度	72m/s
入数	5枚		
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.