

品番：EA843XA-405

品名：405x3.0mm 切断砥石(5枚)



販売価格	6,890円(税抜)／7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜)／7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/12 22:29現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	0969ページ		



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NRC4053A30P
メーカー商品名	ニューレジカット	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
対応被削材	金属全般(一般鋼に優れる)	外径	405mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
砥粒	A/WA	粒度	30
硬度	P	最大回転数	2970rpm
最高使用周速度	63m/s	入数	5枚
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。			
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。			