

品番 : EA843XC-30

品名 : 305x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P)



販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/07/16 22:44現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	1015ページ		

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	JCT305336P5
メーカー商品名	ジャンカット	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
対応被削材	金属全般	外径	305mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
粒度	#36	硬度	P
入数	5枚	最高使用周速度	72m/s
最大回転数	4510rpm		

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.