

品番：EA845AC

品名：145mm/2-12mm ガラス切(7°口用)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/09 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



ハンドル部の透明なオイル タンクにより、オイルの残量がいつでも確認できます

### 仕様

本体材質	真鍮	刃材質	タングステンカーバイト
ハンドル材質	プラスチック	カッティングヘッド	固定式
刃先角度	140°	可能板厚	3~10mm
全長	145mm	ハンドル径	15mm
重量	約150g		

耐久性に優れた高品質カーバイドホイール

カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売(EA920AK-1)

酸化処理してあるので、耐久性もあります。

交換可能な幅広のカッティングヘッドは固定されているため、定規で簡単にカットできます。

### 代替品

品番	EA845AG
コメント	ハンドル:真鍮



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.