



品番：EA845AH

品名：160mm/ 3-12mm ガラス切(ワイドヘッド・ﾌﾟﾛ用)



販売価格	4,500円(税抜)／ 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜)／ 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



握りやすいラバー付ハンドルです

仕様

用途	広い所のカットや直線切り用	本体材質	真鍮
刃材質	カーバイト	ヘッド形状	ワイドヘッド
刃角度	140°	カッティングヘッド	スイベル式
スイベルヘッド角度	30°	可能板厚	3～12mm
全長	160mm	ハンドル径	12mm
重量	約72g		

ハンドル部分にオイルタンクがあります。

カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。

オイルが流れすぎている時は通気ネジを締めて調整してください。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売(EA920AK-1)

先端は高品質カーバイトホイールで、ハンドル部は硬くて強い真鍮製のハンドルです。

酸化処理してあるので、耐久性もあります。

ガラスとオイルに就いて

ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。

その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。

代替品

	品番 EA845-10 コメント
	品番 EA845AB コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.