品番: EA845AL

品名: 141mm/10-25mm ガラス切(厚物用)



販売価格	<b>14,000円</b> (税抜)/15,400円(税込)				
カタログ価格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 06:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0164ページ				







ぶ厚いガラスを切るのに適しています

## 仕様

材質	刃:カーバイト ハンドル:プラスチック	可能板厚	10~25mm
刃径	φ3mm	切断能力(距離換算)	10,000m
刃先角度	158°	全長	141mm
重量	79g	適応ガラス	厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、 模様ガラス

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。

正確に切断できます。

ガラスカッターはテンプレートや定規上での切断に適しています。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

ねじを緩めるとホイールホルダーを360°回転させることができます。

ホイールホルダーは交換可能で、さまざまな厚さのガラスを切断できます。

切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットと厚いガラスのカットの両方が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.