品番: EA845AM

品名: 181mm/ 3-12mm ガラス切(プロ用)



販売価格	<b>7,120円</b> (税抜) / 7,832円(税込)					
カタログ価格	7,120円(税抜)/7,832円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 02:25現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0164ページ					











カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます

## 仕様

材質	刃:カーバイド ハンドル:真鍮	可能板厚	3~12mm
刃径	φ3mm	刃先角度	138°
切断能力(距離換算)	10,000m	全長	181mm
重量	88g	替刃	EA845BC-1
適応ガラス	色ガラス、フロートガラス、模様ガラス		

ハンドルに指がフィットする窪みがあるので持ちやすいです。

オイルタンクを備えた頑丈なハンドルにより、カッティングヘッドに常に十分なオイルが流れます。

カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売

## 株式会社エスコ