

品番 : EA845AM

品名 : 181mm / 3-12mm ガラス切(7° 口用)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 02:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0165ページ		



カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます

### 仕様

材質	刃:カーバイド ハンドル:真鍮	可能板厚	3~12mm
刃径	φ 3mm	刃先角度	138°
切断能力(距離換算)	10,000m	全長	181mm
重量	88g	替刃	EA845BC-1
適応ガラス	色ガラス、フロートガラス、模様ガラス		

ハンドルに指がフィットする窪みがあるので持ちやすいです。

オイルタンクを備えた頑丈なハンドルにより、カッティングヘッドに常に十分なオイルが流れます。

カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

