

品番：**EA845B**

品名：134mm/3-8mm ガラス切



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/23 18:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



タイルの切断にも最適です

### 仕様

材質	刃: タングステンカーバイト ハンドル: プラスチック	可能板厚	3~8mm
刃径	φ5mm	刃先角度	135°
切断能力(距離換算)	10,000m	全長	134mm
重量	23g	適応ガラス	色ガラス、フロートガラス、模様ガラス

タイルや陶器の切断に最適なガラスカッターです。

特殊な超硬を使用した切断砥石を使用しているため、長期にわたり持続的に使用できます。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。

プラスチック製のハンドルは、押し付ける力が必要なタイルの切断に特に適した形状をしています。

ガラスとオイルについて

ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。

その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

