

品番：EA845BB

品名：175mm/3-6mm ガラス切



販売価格	5,160円(税抜)／5,676円(税込)		
カタログ価格	5,160円(税抜)／5,676円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/10/15 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0165ページ		



先端形状が平らになっているため、切断しやすいです。

仕様

材質	刃: タングステンカーバイト ハンドル: プラスチック	可能板厚	3～6mm
刃径	φ3mm	切断能力(距離換算)	10,000m
全長	175mm	重量	約26g
刃先角度	138°	色	青色
適応ガラス	色ガラス、フロートガラス、模様ガラス		

カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。
プラスチック製のハンドルは、押し付ける力が必要なタイルの切断に特に適した形状をしています。
先端形状が平らになっているため、切断しやすいです。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットしてください。
コーティングが施されているので長持ちします。
簡単に使用できるため初心者にも向いています。
使いきりタイプ
ガラスとオイルについて ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。

その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.