



品番：EA845D-300

品名：3.0m ガラスカッターガイド(ストレートエッジ)



ガラスカッターガイドレールのみです。

販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0165ページ		



ガラスカッターガイドレールのみです。



仕様

用途	旧EA845D用ガラスカッターガイドレール	長さ	3m
厚さ	10mm	幅	80mm
材質	ガイドレール: プラスチック 吸盤材質: ゴム	パット数	4個
色	黒色		


ガラスカッターガイドレールを使用すると、まっすぐで正確な切断が可能です。

内蔵吸盤により気密面に簡単かつ確実に取り付けられ、使用中に滑ることはありません。

反りなし、長寿命、高い寸法精度、安定性と耐ねじれ性を備えています。

高品質のプラスチック素材で作られています。

代替品

	品番 EA845D-400 コメント 4m
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

