

品番：EA851AA-21A

品名：φ147mm 電動丸鋸(深切型)



販売価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
カタログ価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C5MEYA(SK)
刃径	147mm	穴径	20mm
回転数	パワーモード時:4500rpm サイレントモード時:2500rpm	電源	AC100V・1,050W
電流	12A	切断角度	45°・90°
切込深さ	最大の場合 45°:38mm 90°:57mm 逆傾斜:54mm(-5°時)	サイズ	174×273×239(H)mm
コード長	2心・5m	重量	2.5kg(コード除く)
ベース材質	アルミ	付属品	147mm(45枚刃)チップソー、ボックス スパナ

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)

墨線が見やすい高輝度LEDライト

墨線を見やすくするブロウ機構

サイレントモード搭載

キックバック軽減システム搭載

一体形アルミベースで高精度な切断
ACブラシレスモーター搭載
二重絶縁、LEDライト、ブロワ機構、ブレーキ、スピンドルロック付
作業に合わせてコードも向きを切換。 コード出口切換ホルダ付
切粉後方排出(集じん機と接続可能)
ソフトスタート機能

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA851EC-6</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.