

品番：EA851AC-2A

品名：φ165mm 電動丸鋸



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW500D
回転数	4700rpm	電源	AC100V
消費電力	1050W	刃径	165mm
穴径	20mm	重量	3.0kg
切込み深さ	90°:57mm、45°:38mm	コード長	5m
サイズ	218×267×229mm	付属品	ソーガイドフェンス、スパナ(10mm)
替カーボンブラシ	EA813RA-14		
二重絶縁			
チップソー別売			
ブレーキ、LEDライト付			

代替品

	品番 EA851AH-1B コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.