品番: EA851AH-1U

品名: φ165mm 電動丸鋸セット



販売価格	<b>16,700円</b> (税抜)/ 18,370円(税込)			
カタログ価 格	16,700円(税抜)/18,370円(税込)			
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/20 02:15現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0859ページ			









## 仕様

メーカー 京セラ 型番 W-1710 ※ESCOオリジナルセット品

## (電動丸鋸)

- · 刃径: 165mm(穴径: 20mm)
- ·回転数:5,000rpm
- ·切込深さ:90°:57mm、45°:38mm
- ·電源:AC100V·1,100W
- ·ブレーキ付
- ·本体二重絶縁
- ・サイズ:264×220×229(H)mm
- ·重量:3.2kg
- ·コード長:4.7m
- ·付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(φ165mm)
- ・替カーボンブラシ: EA813RA-14

## (収納ケース)

- ・材質:耐衝撃性コポリマー
- ・サイズ:465×333×322(H)mm
- ·重量:2.6kg
- ·南京錠取付穴(W×D):18×6mm
- ・中皿、中皿用仕切り板各1個付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.