

品番：EA851AH-3A

品名：φ190mm 電動丸鋸



販売価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
カタログ価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0841ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW600D
刃径	190mm	穴径	20mm
サイズ(mm)	223×297×242	重量	3.2kg
回転数	4700rpm	電源	AC100V
消費電力	1100W	電流	11.7A
切込み深さ	90°:68mm 45°:46mm	コード長	5m
付属品	ソーガイドフェンス、スパナ(10mm)	替カーボンブラシ	EA813RA-14

チップソー別売

本体二重絶縁、LEDライト付

直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定


微調整可能なスミ線指示板採用

ダブルソフトグリップ採用

クイックな操作の深さ調整ノブ採用

内径19mmのノコ刃も取付けられます。

代替品

	<p>品番 EA851AF-2 コメント メーカー異なります。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.