

品番：EA851BA-1

品名：φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



#### 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BDCCS18B
刃径	140mm	穴径	10mm
重量	2.1kg	切込深さ	90°:41.3mm 45°:34.9mm
バッテリー	18V(バッテリー別売:EA813W-6)	充電器	AC100V
充電時間	約40分(EA813W-6使用時)	回転数	3,700rpm
サイズ	190×335×245(H)mm	付属品	六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)
切断角度調節可能範囲	0~50°		

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。

切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)

扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。

※バッテリー、充電器は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

