

品番：EA851CA-26

品名：φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,320円(税抜) / 3,652円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,320円(税抜) / 3,652円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/12 21:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0960ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------|------|------------------------------|
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99163 |
| 直径 | 147mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 5,500rpm | 適応素材 | 一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に |
| 用途 | 造作用切断 | 材質 | 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング |
| 耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様) 超微粒・高硬度・高抗折力による耐久性が向上! | | | |
| Nスリット(制振、消音、防熱効果) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.