品番: EA851CB-42

品名: φ125x1.5x20mm/46T 超硬チップソー



| 販売価格 | 4,310円 (税抜)/4,741円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,310円(税抜)/4,741円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/13 00:02現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | | |
| カタログページ | 0999ページ | | | | |





仕様

| メーカー | アイウッド | 型番 | 99363 |
|-------|----------|----|----------------|
| 直径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 46 |
| 最大回転数 | 7,500rpm | 用途 | アルミを素材とした各種パーツ |

アルミ専用刃

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.