


品番 : EA851CB-42

品名 : φ125x1.5x20mm / 46T 超硬チップソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,680円(税抜) / 5,148円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/02/16 01:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0961ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------|----|----------------|
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99363 |
| 直径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 山数 | 46 |
| 最大回転数 | 7,500rpm | 用途 | アルミを素材とした各種パーツ |

アルミ専用刃

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.