

品番：EA851CB-53

品名：φ135x1.4x20mm/ 30T 超硬チップソー



販売価格	3,060円(税抜)／3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜)／3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/29 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



仕様

メーカー	アイウッド	型番	99402
直径	135mm	刃厚	1.4mm
穴径	20mm	山数	30
最大回転数	3,600rpm	切断適合材	アングル鋼、電線管、ガス管、ライニング管、ハンガーレール管、鉄筋、チャンネル鋼、丸棒
材質	基板:SK5(鋼) チップ:鉄工用超硬合金	重量	103g
超薄刃で台金をオールレザークット			
特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断面が持続			
粘り(抗折力が高い)を重視し、横振れ時の欠けが大幅に解消			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.