

品番：EA851CD-2

品名：φ147x1.3x20mm/50T 超硬チップソー



販売価格	4,100円(税抜)／4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜)／4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	66500011
穴径(mm)	20	直径(mm)	147
刃厚(mm)	1.3	山数	50
最大回転数	8900rpm		
バッテリーの持ちが良い			
「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現			
1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。			

代替品

	品番 EA851CD-11A コメント 山数:52 刃厚:1.5mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.