

品番 : EA851CD-36

品名 : $\phi 100 \times 2.0 \times 20 \text{mm} / 10T$ ダイヤモンドチップソー



販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	4912000
穴径(mm)	20	直径(mm)	100
刃厚(mm)	2.0	山数	10
最大回転数	15200rpm	用途	硬質窯業系サイディングの切断に

レーザースリットに特殊樹脂を充填

切断時の振動と音を低減

抜群の切味と超寿命

全刃ダイヤモンドチップ採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.