

品番：EA851CD-3A

品名：φ165x1.5x20mm/50T 超硬チップソー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,170円(税抜)／4,587円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,170円(税抜)／4,587円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/16 01:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0960ページ                      |      |   |



仕様

|                                    |         |        |          |
|------------------------------------|---------|--------|----------|
| メーカー                               | 京セラ     | 型番     | 66500141 |
| 穴径(mm)                             | 20      | 直径(mm) | 165      |
| 刃厚(mm)                             | 1.5     | 山数     | 50       |
| 最大回転数                              | 8600rpm | 材質     | 鉄        |
| バッテリーの持ちが良い                        |         |        |          |
| 「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現 |         |        |          |
| 1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。         |         |        |          |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA851CJ-4   |
|  | コメント | 仕様をご確認ください。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.