品番：EA851CE-11

品名：φ125mm/24T 超硬チップソー

販売価格	2,830円（税抜）／ 3,113円（税込）			
カタログ価格	2,830円（税抜）／3,113円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2026/07/01 05:36現在）			
商品入数	1	販売単位	枚	
カタログページ	0960ページ			

仕様

メーカー	TJMデザイン（TaJIma）	型番	TC-KFK12524
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材
直径	125mm	穴径	20mm
刃厚	1.2mm	山数	24
最大回転数	12200rpm	材質	台座：炭素工具鋼 チップ：超硬
重量	70g		
精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃			
完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現			
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用			
切り渋りを防ぐフッ素塗装処理			
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工			

代替品

品番	EA851CE-1
コメント	仕様ご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.