品番: EA851CE-11

品名: φ125mm/24T 超硬チップソー



販売価格	<b>2,770円</b> (税抜)/3,047円(税込)					
カタログ価 格	2,770円(税抜)/3,047円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/11 08:16現在)					
商品入数	1	販売単位	枚			
カタログページ	0997ページ					







## 仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJIma)	型番	TC-KFK12524
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	一般木材・硬質集成材・合板・パーチク ルボード・構造材
直径	125mm	穴径	20mm
刃厚	1.2mm	山数	24
最大回転数	12200rpm	材質	台座:炭素工具鋼 チップ:超硬
重量	70g		

精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃

完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現

耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用

切り渋りを防ぐフッ素塗装処理

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工

## 株式会社エスコ