

品番 : EA851EC-6

品名 : ϕ 165mm 電動丸鋸(LEDライト付)



販売価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C6MEY2
刃径	165mm	穴径	20mm
重量	2.8kg	回転数	パワーモード:4,500rpm サイレントモード:2,000rpm
電源	AC100V・1,050W	サイズ	271×185×250(H)mm
コード長	2心・5m	切断角度	<切込深さ> 90°時:0~66mm 45°時:0~46mm 逆5°時:0~57mm
電流	12A	付属品	チップソー、ボックススパナ
機能	二重絶縁、電子制御、プロワ機構、ブレーキ付、ライト付、ベース傾斜、スピンドルロック付、隼人機取付可		

ACブラシレスモーター搭載製品

造作丸のこ同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用、高精度な切断を実現。

リブ形状の見直しによりベースの剛性がUP、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命が向上。

平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、よりスマーズな切込み深さ調整可能、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくい新平行度微調整構造。(メーカー従来製品深切り電子丸のこC6MEYとの比較。)

リンクを仮固定できるサブレバー採用、切込み深さ調整の作業性が向上。

テープ形状を追加したことによりスイッチロック操作性が向上。

切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅UP。ダストバッグでも高効率な自己集じんが可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.