

品番 : EA851EX-11

品名 : ϕ 150mm/36V [充電式]チップソー-カッター(スタンド付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 90,600円(税抜)／99,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 90,600円(税抜)／99,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 18:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CD3605DFA(XP) |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) | 電圧 | 36V |
| 刃径 | 150mm | 穴径 | 20mm |
| 重量 | 6.6kg | サイズ | 394×348×205mm |
| 付属品 | バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・ ϕ 150mmチップソー(鉄工用) ×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド・樹脂ケース | 回転数 | 4,200rpm(パワーモード) 2,600rpm(サイレントモード) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約19分(実用充電) 約25分(満充電) |
| 切込深さ | 57.5mm | 切断能力 | 【切断角度0°】 丸パイプ: ϕ 56mm、角パイプ: 50×50(H)mm、 アンダル鋼: 50×50(H)mm 【切断角度左傾斜45°】 丸パイプ: ϕ 40mm、角パイプ: 40×50(H)mm、 アンダル鋼: 40×40(H)mm |

スタンド付きで材料をキレイに切斷。

スタンドから取り外してハンディータイプとして使用できる一台二役。

厚さ12mmの厚物鉄板も切断可能。

最大切込み深さ57.5mm

ソフトスタート機能

キックバック軽減システム

LEDライト付

サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業にも。

高効率集じんを可能にするダストボックス装備

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA851EX-11A</p> <p>コメント バッテリーデザイン変更</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.