品番: EA851EX-11A

品名:φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)



| 販売価格 | 99,700円(税抜)/109,670円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 99,700円(税抜)/109,670円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/19 07:02現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0853ページ | | | | |







仕様

| メーカー | HiKOKI | 型番 | CD3605DFA(XPZ) |
|----------|--|--------|--|
| 用途 | Cチャン・電線管・アングル鋼等の切断 に | 仕様 | 標準セット |
| 適合刃径 | 150mm | 取付穴径 | 20mm |
| 切込深さ | 57.5mm | 切断能力 | 【バイス角0°】 丸パイプ: φ56mm、角パイプ:50×50 (H)mm、アングル鋼:50×50(H)mm 【バイス角左傾斜45°】 丸パイプ: φ40mm、角パイプ:40×50 (H)mm、アングル鋼:40×40(H)mm |
| 最大切断可能板厚 | 12mm ※ハンディタイプ使用時 | 無負荷回転数 | パワーモード:4,200min-1(回転/分) サイレントモード:2,600min-1(回転/ 分) |
| バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) | 充電時間 | フル充電:約25分 ※EA813H-18A使用時 |
| 充電器 | AC100V | サイズ | 394×348×205mm |
| 重量 | 6.6kg | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 付属品 | バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用) ×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カ バー・バイススタンド | | |

スタンドから取り外してハンディータイプとしても使用できる一台二役。
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業が可能。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備
LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.