

品番：EA851EX-11A

品名：φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)



販売価格	99,700円(税抜) / 109,670円(税込)		
カタログ価格	99,700円(税抜) / 109,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



クリーンな作業環境で快適  
高品質な刃を装着したチップソーカッター  
チップソーで簡単に切断可能。  
奥に付いた急凍プレートで、切断面から  
ダストやチップスを吸引します。



一か二か、作業用途が狭帯 (CD3605DFA)  
「ワンタッチで刃を交換可能」  
「ペーパースタンドも付属する。ハンディタイプ (E2000000)  
として使用可能。  
刃の交換は専用の交換用チップソーカッター  
を使用して行うことができます。



## 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CD3605DFA(XPZ)
用途	Cチャン・電線管・アングル鋼等の切断に	仕様	標準セット
適合刃径	150mm	取付穴径	20mm
切込深さ	57.5mm	切断能力	【バイス角0°】 丸パイプ: φ56mm、角パイプ: 50×50(H)mm、アングル鋼: 50×50(H)mm 【バイス角左傾斜45°】 丸パイプ: φ40mm、角パイプ: 40×50(H)mm、アングル鋼: 40×40(H)mm
最大切断可能板厚	12mm ※ハンディタイプ使用時	無負荷回転数	パワーモード: 4,200min-1(回転/分) サイレントモード: 2,600min-1(回転/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	フル充電: 約25分 ※EA813H-18A使用時
充電器	AC100V	サイズ	394×348×205mm
重量	6.6kg	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド		

スタンドから取り外してハンディータイプとしても使用できる一台二役。
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業が可能。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備
LEDライト付
電池残量表示付(バッテリー)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.