

品番 : EA851EX-7A

品名 : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター



販売価格	108,300円(税抜)／119,130円(税込)		
カタログ価格	108,300円(税抜)／119,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



AC機以上のハイパワーとコードレスの機動性

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CD3607DA(WPZ)
用途	アングル、Cチャン、丸・角パイプ、鋼板の切断に	仕様	標準セット
刃径	180~185mm	穴径	20mm(または19mm)
回転数	2,000rpm(サイレントモード時) 3,700rpm(パワーモード時)	切込深さ	60.5mm (外径185mmのチップソー使用時は 63mm)
切断板厚	軟鋼材:12mm	切断能力	アングル:60×60mm Cチャン:60mm(高さ) 丸パイプ: Ø 60.5mm (50A) 角パイプ:60×60mm
モーター	DCブラシレスモーター	バッテリー	リチウムイオン(36V/4.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電:約40分
サイズ	257×337×277(H)mm	重量	4.5kg
1充電当たりの切断量	アングル切断:約80カット(切断寸法: 50×50mm、厚さ:6mm) 鋼板切断(幅:300mm):約23カット(厚 さ:6mm)、約11カット(厚さ:12mm)	付属品	バッテリー(4.0Ah)×1個、急速充電器 Ø180mmチップソー(軟鋼材用)、ボック ススパンナガイド、保護メガネ、ケース、電池カバー

ブラシレスモーターと36Vバッテリーの組み合わせによりAC機以上のハイパワーと切断スピードを実現。

コードレスで最大の切込み深さ 鉄管50A(60.5mm)を一発切断。
(鉄管50A(60.5mm)は、新品のチップソーで切斷できる最大サイズです)

風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用しました。

金属製の軽量マグネシウム集じんボックス採用のため高耐久で連続作業に強い。

低騒音で作業ができるサイレントモードを搭載。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスマートな切斷が可能です。

のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止するキックバック軽減システムを搭載

ブレーキ、スピンドルロック付、集じん機能、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用、高輝度LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.