

品番 : EA851EY-1

品名 : 125mm/10.8V [充電式]電動丸鋸



販売価格	64,600円(税抜)／71,060円(税込)		
カタログ価格	64,600円(税抜)／71,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 22:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



18V同等の切断速度を実現した小型&軽量の10.8Vモデル

### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C1205DA(2LSP)
用途	軟鋼材・ステンレス鋼材・アルミ材・金属系/窓業系サイディング・各種木材の切断に	刃径	120~125mm
穴径	20mm	切断角度	45~90° 逆15°(際切り)
切込深さ	90°時:47mm 45°時:30mm 逆15°時(際切り):20mm	回転数	4,500rpm
バッテリー	リチウムイオン(10.8V/4.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	フル:約60分	サイズ	253(W)×165(D)×238(H)mm (BSL1240M装着時)
重量	2.2kg	付属品	バッテリー×2、充電器、チップソー黒鯫(125mm/35P)、ダクトアダプタ、六角棒スパナ(5mm)、樹脂ケース、電池カバー×2

ブラシレスモーター搭載

軽量・コンパクトでありながら18Vと同等の切断速度を実現。軽快で操作性の良い作業が可能。

ハンドル角度を大きくしたことにより、切込深さが浅い場合でも、進行方向に力を入れやすく作業性が向上。

低振動のため疲れにくく、操作性が良いです。低騒音のため屋内や住宅街での作業などあらゆる使用環境に最適。

モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減。

※作業条件によりキックバック軽減システムを十分に発揮できない場合があります。

新平行度微調整構造によりベース側面とのこ刃の平行度を微調整できます。また、スムーズにベースの上げ下げが可能。

サブベースを取り外すことで際切り(逆15°)が可能。

切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばす、プロワ機構付き。

高輝度LEDライト付き

電池残量表示付(バッテリー)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.