

品番：EA851EY-14

品名：147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸



販売価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
カタログ価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C3605DC(XP)
バッテリー	36V-2.5Ah	切込深さ	90°:57mm 45°:38mm 逆5°:54mm
刃径	147mm	穴径	20mm
回転数	パワーモード:4500rpm サイレントモード:2500rpm	サイズ	294×245×174(H)mm
重量	3kg	充電時間	25分
切断能力(1充電当たり)	SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本 垂木(杉)角材45mm:約700本	付属品	急速充電器(冷却機能付)、125mm(24枚刃)チップソー、六角棒スパナ(5mm)、収納ケース、電池カバー

平行度微調整機構、ブロフ機能、ソフトスタート、  
逆5°傾斜機構、高輝度LEDツインライト、  
切粉後方排出、電池残量表示付

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。  
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、  
モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを  
停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.