

品番：EA851EY-14A

品名：147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸



販売価格	89,600円(税抜) / 98,560円(税込)		
カタログ価格	89,600円(税抜) / 98,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C3605DC(SK)(2XP)
刃径	147mm	穴径	20mm
切込深さ	90°:57mm 45°:38mm 逆5°:54mm	バッテリー	36V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	25分	回転数	パワーモード:4,500rpm サイレントモード:2,500rpm
一充電当たりの作業量	SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本 垂木(杉)角材45mm:約700本	サイズ	294×174×245(H)mm
重量	3.0kg(蓄電池含む)	付属品	147mmスーパーチップソー(黒鯨)、マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、システムケース4、電池カバー

ブロウ機能

ソフトスタート機能

平行度微調整機構

LEDライト点灯方式の切替機能

【サイレントモード】低騒音化とモーター効率アップを両立。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に

応じてスムーズな切断が可能です。リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめです。


【キックバック軽減システム】モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

【のこ刃交換もラクラク】モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。

逆5°傾斜機構付

ブラシレスモーター搭載

代替品

	<p>品番 EA851EY-14B</p> <p>コメント 変更点: 付属電池</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.