


品番：EA851EY-14B

品名：147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸



販売価格	100,700円(税抜) / 110,770円(税込)		
カタログ価格	100,700円(税抜) / 110,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C3605DC(SK)(2XPSZ)
刃径	147mm	穴径	20mm
切込深さ	90°:57mm 45°:38mm 逆5°:54mm	無負荷回転数	パワーモード:4500rpm サイレントモード:2500rpm
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
充電器	AC100V	サイズ	296×174×249(H)mm
重量	2.9kg(蓄電池含む)	モーター	DCブラシレスモーター
LEDライト	白色LED	サイレントモード表示	青色LED
LEDライトモード表示	緑色LED	使用できるのこ刃	外径:145~147mm 穴径:20mm
一充電当たりの作業量	SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本 垂木(杉)角材45mm:約700本	付属品	147mmスーパーチップソー(黒鯨)、 バッテリー(36V/2.5Ah)×2、急速充電器、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、樹脂ケース、電池カバー

リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業に最適なサイレントモードを搭載。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。

のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止するキックバック軽減システムを搭載

モーター部と電池取付け部がフラットなため、本体を横置きにしても安定して、のこ刃を交換できます。さらに接地面にソフト材を設ける事で相手材の傷つけ防止に効果的です。

Bluetooth機能でコードレスクリーナ (RP3608DB形)との連動が可能になりました。室内でも切粉を気にせず、快適な作業が行えます。コードレス丸のことコードレスクリーナの電源スイッチを入れ、連動スイッチを押すだけでペアリングが完了します。

ブロワ機構、ソフトスタート機能、平行度微調整機構、逆5°傾斜機構

LEDライト点灯方式の切替機能

電池残量表示付(バッテリー)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.